


TECHSPEC® 25mm Dia. x 25mm EFL, Non Traité, Lentille Acylindrique



TECHSPEC Acylinder Lenses

Stock **#86-033** 10 In Stock

-

1

+

€939⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€939,00 prix unitaire
Qté 6-25	€748,00 prix unitaire
Qté 26-49	€688,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Acylinder Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0.0/-0.1

Diamètre (mm):

Épaisseur Centrale CT (mm):

8.00	
±0.1	Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
90.00	Ouverture Utile (%):
3.1	Épaisseur au Bord ET (mm):

Propriétés optiques

25.00	Distance Focale EFL (mm):
N-SF5	Substrat: ☐
1.00	f#:
0.50	Ouverture Numérique NA:
Uncoated	Traitement:
380 - 2500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
20.2	Distance Focale Arrière BFL (mm):
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
1.0	Précision de Surface, RMS (µm):
60-40	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conception Limitée par la Diffraction
- Idéales pour Créer des Profils de Ligne Fins à partir de Sources de Lumière Monochromatiques
- Focalisation de la Lumière dans une Seule Dimension

Les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont similaires aux lentilles asphériques car elles proposent une performance de focalisation à diffraction limitée en une seule dimension. En réduisant l'aberration sphérique le long de l'axe de focalisation, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont parfaitement adaptées à la création de profils de ligne fins. Comparativement aux lentilles cylindriques standards, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® réduisent également considérablement la taille de spot des sources de lumière monochromatiques pour fournir des lignes distinctes et fines.

Informations techniques

