

[Afficher tous les 35 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Lentille Asphérique Plastique K22R Traitement NIR, 25 mm de diamètre x 40 mm FL



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Stock **#21-220 20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €73.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-24	€73,00 prix unitaire
Qté 25-99	€52,00 prix unitaire
Qté 100-249	€38,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Aspheric Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

25.00 ± 0.15	Centrage (arcmin):
≤5 (by design)	
21.5	Ouverture Utile CA (mm):
1.02	Épaisseur au Bord ET (mm):
4.80 ± 0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Convex	Shape of Back Surface:

Propriétés optiques

40.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
0.31	Ouverture Numérique NA:
37.09	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Zeonex K22R	Substrat: <input type="checkbox"/>
587.6	Longueur d'onde de conception asphérique:
BBAR (600-1000nm)	Traitement:
R _{avg} < 0.7% @ 600 - 1000nm	Spécification du Traitement:
80-50	Qualité de Surface:
1.6	f#:
269.8	Rayon R₂ (mm):
600 - 1000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
587.60	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):

Environnement & durabilité

-30 to 70	Température d'Utilisation (°C):
-----------	--

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Fichiers optiques disponibles
- Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d'intégration
- Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse

Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® offrent une alternative légère aux lentilles sphériques ou asphériques en verre. Conçus avec un diamètre standard de 25 mm, ces lentilles peuvent être facilement intégrées dans la plupart des systèmes et des applications à l'aide de matériel de montage standard. Le substrat en plastique offre une valeur exceptionnelle tout en conservant d'excellentes performances et une ouverture numérique élevée. Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® se caractérisent par un faible trouble, une faible autofluorescence et une excellente adhérence du traitement, ce qui rend ces lentilles idéales pour les applications OEM et de recherche. Pour d'autres conceptions ou des exigences de traitement personnalisé, veuillez contacter notre département des ventes.

Informations techniques



;