

[Afficher tous les 35 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm Dia. x 40mm EFL, non traité, Lentille Asphérique Plastique



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Stock

#66-010

FIN DE SÉRIE

20+ In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€38<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €38,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Aspheric Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0.00/-0.10

Diamètre (mm):

<5 (by design)

Centrage (arcmin):

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 21.5                 | Ouverture Utile CA (mm):    |
| 1.02                 | Épaisseur au Bord ET (mm):  |
| 4.80 ±0.20           | Épaisseur Centrale CT (mm): |
| Protective as needed | Biseau:                     |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Convex | Shape of Back Surface: |
|--------|------------------------|

Propriétés optiques

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 40.00 @ 587.6nm | Distance Focale EFL (mm): |
| 0.31            | Ouverture Numérique NA:   |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 37.09       | Distance Focale Arrière BFL (mm):  |
| Zeonex E48R | Substrat: <input type="checkbox"/> |

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 587.6    | Longueur d'onde de conception asphérique: |
| Uncoated | Traitement:                               |

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 80-50 | Qualité de Surface: |
| 1.6   | f/#:                |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 269.8      | Rayon R <sub>2</sub> (mm):     |
| 350 - 1100 | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Infinite | Conjugate Distance: |
|----------|---------------------|

Environnement & durabilité

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| -30 to 70 | Température d'Utilisation (°C): |
|-----------|---------------------------------|

Conformité réglementaire


|          |            |
|----------|------------|
| Conforme | Reach 191: |
| Conforme | RoHS 2015: |

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Visionner | Certificate of Conformance: |
|-----------|-----------------------------|

## Description produit

- Fichiers optiques disponibles
  - Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d'intégration
  - Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse
- Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® offrent une alternative légère aux lentilles sphériques ou asphériques en verre. Conçus avec un diamètre standard de 25 mm, ces lentilles peuvent être facilement intégrées dans la plupart des systèmes et des applications à l'aide de matériel de montage standard. Le substrat en plastique offre une valeur exceptionnelle tout en conservant d'excellentes performances et une ouverture numérique élevée. Les Lentilles Asphériques Plastique TECHSPEC® se caractérisent par un faible trouble, une faible autofluorescence et une excellente adhérence du traitement, ce qui rend ces lentilles idéales pour les applications OEM et de recherche. Pour d'autres conceptions ou des exigences de traitement personnalisé, veuillez contacter notre département des ventes.

## Informations techniques



## Montures compatibles

