

TECHSPEC®

Objectif à Distance Focale Fixe Série UCi, 25 mm f/11



25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#33-895** 4 In Stock

-

1

+

€235^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€235,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

UCi Series

Series:

Fixed Focal Length Lens	Type:
No	Filtre IR:
Propriétés physiques et mécaniques	
Fixed	Option Iris:
31.50	Longueur (mm):
26.5	Diamètre Max. (mm):
26.5	Diamètre Externe (mm):
38	Poids (g):
2.54	Max. Protrusion Derrière (mm):
Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 60.8mm - 16.4°	
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 59.6mm - 16.4° Vertical: 44.6mm - 12.3° Diagonal: 74.7mm - 20.4°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 60.8mm - 16.4°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 54.0mm - 14.6°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 48.9mm - 13.2°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 40.4mm - 11.0°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 30.3mm - 8.2°	
9.00	Cercle Image Max. (mm):
0.0052	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
7 (5)	Nombre d'Éléments (Groupes):
25.00	Distance Focale FL (mm):
200 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/11.0	Ouverture (f/#):
λ/4 MgF ₂	Traitement:
λ/4 MgF ₂	Spécification du Traitement:
15.05	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
29.11	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
-12.34	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-0.15	Distorsion maximum (%):
-44.48	Position de la Pupille de Sortie (mm):
VS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
1/2.5"	Taille de Capteur Optimale:
1/1.8"	Taille maximale du capteur:
1.85	Pixel Size (μm):
Filetage & montage	

N/A	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:
Environnement & durabilité	
-20 to +60	Température de Stockage (°C):
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)	Type de renforcement:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Objectif de monture C ou de monture S pour capteurs jusqu'à 1/1,8"
 - Capteurs jusqu'à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
 - Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos objectifs de la série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
 - Distances focales de 4 à 35 mm
- Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® utilisent les mêmes optiques que les Objectifs Série UC TECHSPEC® et présentent une résolution 4K. Ces objectifs sont conçus pour de petits pixels ($\leq 2,2\text{ }\mu\text{m}$) et offrent une large gamme d'ouvertures fixes pour toute une variété d'applications. Tandis qu'ils sont optimisés pour des capteurs de 1/2,5", de nombreuses options de distances focales peuvent être utilisées sur des capteurs de 1/1,8". Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des objectifs petits, résistants et légers.

Remarque : pour les versions à ouverture ajustables, veuillez consulter nos [Objectifs Série UC TECHSPEC®](#).

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d'application :

Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.


Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. [Renforcement pour processus industriels](#) , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.

Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. [Renforcement de la stabilité](#) pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.


Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC [Ingress Protection](#) Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

INFORMATIONS TECHNIQUES


4mm Focal Length




6mm Focal Length




12mm Focal Length




16mm Focal Length



25mm Focal Length



35mm Focal Length



CAMÉRAS COMPATIBLES