

TECHSPEC® Lentille Ménisque en Germanium Traitée 8-12µm, 25 mm de dia. x 35 mm FL



Stock **#87-969** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€519,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€519,00

Qté 6+
€415,20

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
35.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

f/#:

1.4
Ouverture Numérique NA: 0.36
Traitement: BBAR (8000-12000nm)
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 12000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 33.29
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90.00
Spécification du Traitement: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12µm
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.6
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (µm): 10.6
Rayon R₁ (mm): 38.43
Rayon R₂ (mm): 57.61
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 8 - 12

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme