

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

25mm Dia. x 400mm FL, non traité, Lentille DCX N-K5



Stock **#32-904** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

-

1

+

€23^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€23,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Double-Convex Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0.00/-0.10

Diamètre (mm):

<1

Centrage (arcmin):

5.00 ±0.10


Épaisseur Centrale CT (mm):

4.63	Épaisseur au Bord ET (mm):
24	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:
Propriétés optiques	
400.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
398.75	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Uncoated	Traitement:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±1	Tolérance Distance Focale (%):
16.00	f/#:
0.03	Ouverture Numérique NA:
330 - 2500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Substrat N-K5
• Divers traitements anti-reflets (AR)
• Options PCX et DCX disponibles
Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convex et Double-Convex. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Montures compatibles