

[Afficher tous les 97 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif M12 de Coupure IR Blue Series, 25 mm FL, f/4



Stock

#24-471

8 In Stock

-

1

+

€80^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-49	€80,00 prix unitaire
Qté 50+	€64,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Blue Series

Product Family:

M12 Imaging Lens

Type:

Yes

Filtre IR:

Type d'objectif spécifique:	
IR-Cut Filter	
Propriétés physiques et mécaniques	
Option Iris:	
Fixed	
Longueur (mm):	
30.00	
Diamètre Max. (mm):	
18	
Diamètre Externe (mm):	
18	
Poids (g):	
12	
Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	
16.2°	
Champs de Vision, Format de Capteur max.:	
Horizontal: 40.0mm - 16.2°	
Vertical: 26.5mm - 10.9°	
Diagonal: 44.3mm - 18°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,2":	
35.4mm - 14.5°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":	
40.0mm - 16.2°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":	
32.1mm - 13.1°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	
26.5mm - 10.9°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":	
19.9mm - 8.2°	
Cercle Image Max. (mm):	
9.00	
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:	
0.0205	
Nombre d'Éléments (Groupes):	
6(5)	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
400 - 700	
Distance Focale FL (mm):	
25.00	
Distance de Travail (mm):	
150 - ∞	
Ouverture (f/#):	
f/4	
Distorsion (%):	
0.59 @ Full Field	
Distance Focale Arrière BFL (mm):	
8.5 - 6.5	
Spécification du Traitement:	
λ/4 MgF ₂ @ 550nm	
Position de la Pupille d'Entrée (mm):	
4.15	
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):	
11.90	
Plan Principal de l'Espace Image (mm):	
-19.03	
Distorsion maximum (%):	
-0.59	
Position de la Pupille de Sortie (mm):	
-30.25	
Lens Wavelength Range:	
VIS (IR-Cut Filter)	
Capteur	
Taille maximale du capteur:	
1/1.8"	
Pixel Size (µm):	
1.40	
Filetage & montage	
Filetage Filtre:	
N/A	

S-Mount (M12 x0.5)	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Objectif de monture S pour capteurs jusqu'à ½"
- Capteurs jusqu'à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
- Objectif haute résolution pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
- Distances focales de 2 mm à 35 mm
- **Modèles renforcés** également disponibles

Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® pprésentent une performance à haute résolution, ainsi que la même polyvalence que nos Objectifs M12 Green Series M12 TECHSPEC®. Chaque objectif est constitué de plusieurs éléments en verre de précision montés dans un logement compact en aluminium. Ces objectifs peuvent se connecter à des caméras de Monture C en utilisant l'Adaptateur M12 x0,5 pour Caméras de Monture C ([#53-675](#)) ou l'Adaptateur M12 X0,5 pour Monture C avec Joint torique en caoutchouc ([#59-241](#)) pour les environnements sensibles aux vibrations. Les Objectifs M12 Blue Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications d'imagerie automobile, industrielle, et médicale. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une [Demande de Fichier optique](#).


Remarque : [Accessoires d'Objectifs d'Imagerie TECHSPEC® µ-Video™](#) compatibles disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

- Objectifs M12 Blue Series : conception haute résolution conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- **Objectifs M12 Robustes Blue Series** : version à **stabilité renforcée** de nos Objectifs M12 Blue Series, disposent des mêmes optiques.
- **Objectifs M12 Green Series** : conception conjuguée-finie, optimisés pour les distances de travail des applications de vision industrielle.
- **Objectifs M12 Red Series** : conception conjuguée-infinie, optimisés pour une performance haute résolution jusqu'à l'infini
- **Objectifs M12 Série HEO** : optiques pour environnements difficiles (Harsh Environments Optics, HEO), version hermétique de nos Objectifs M12 Red Series.
- **Objectifs M12 à Lentille Liquide** : Lentille liquide intégrée pour un focus électronique rapide.

Informations techniques

Focal Length	A	B	C*	D
2.0mm	18.0mm	21.7mm	2.26mm	4.75mm
3.0mm	14.0mm	17.1mm	4.8 - 4.7mm	5.8mm
4.0mm	14.0mm	19.7mm	6.1 - 6.0mm	4.4mm
5.0mm	14.0mm	14.6mm	4.0 - 3.9mm	3.7mm
6.0mm	14.0mm	14.1mm	6.9 - 6.8mm	4.5mm
8.0mm	14.0mm	12.3mm	8.8 - 8.6mm	3.7mm
10.0mm	14.0mm	17.0mm	6.6 - 6.3mm	3.7mm
12.5mm	15.0mm	22.9mm	10.1 - 9.7mm	4.8mm
17.5mm	14.0mm	20.7mm	5.8 - 4.9mm	7.6mm
25.0mm	18.0mm	30.0mm	8.5 - 6.5mm	11.5mm
35.0mm	18.0mm	29.5mm	18.72 - 14.0mm	14.5mm



*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

;