

TECHSPEC®

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25 mm H x 50 mm L x 150 mm FL, traitée MgF2



Stock #48-367 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€120,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€120,00

Qté 6+
€96,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
150.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#: 6
Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm): 147.70
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.0 x 50.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.49
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 77.78
Qualité de Surface: 60-40
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme