

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm de Dia. x 60mm EFL, traité UV-VIS, Doublet Achrom. NUV



Stock **#65-977** 20+ In Stock

-

1

+

€184⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€184,00 prix unitaire
Qté 6-25	€147,00 prix unitaire
Qté 26-49	€138,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Achromatic Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

25.00 +0.0/-0.025	
24.00	Ouverture Utile CA (mm):
<1	Centrage (arcmin):
9.00 ±0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
6.50 ±0.10	Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
2.50 ±0.10	Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
5.75	Épaisseur au Bord ET (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques	
60.00	Distance Focale EFL (mm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
55.63	Distance Focale Arrière BFL (mm):
405.00	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
36.25	Rayon R ₁ (mm):
-28.67	Rayon R ₂ (mm):
-76.58	Rayon R ₃ (mm):
N-FK5 / F2HT	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
2.4	f/#:
0.21	Ouverture Numérique NA:
UV-VIS (345-700nm)	Traitement:
R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm	Spécification du Traitement:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
N4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
345 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):



Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Excellente transmission entre 345 – 700 nm
- Idéales pour être utilisées avec des lampes à mercure et LEDs proche UV
- Prix coûtant, conception cimentée

Nos Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® sont spécifiquement conçues pour minimiser la taille du faisceau pour un éclairage polychromatique dans la région 345 – 700 nm. Le lentilles achromatiques sont idéales en applications de fluorescence, ainsi que pour une simple focalisation de sources UV, telles que les lampes à arc, LEDs UV et lasers triples Nd:YAG. De conception simple et cimentée, ces lentilles constituent une excellente alternative aux doublets et triplets à espacement d'air pour l'UV. Les Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® se caractérisent par une transmission >90% à 360 nm et fournissent une transmission >50% à 334 nm. Les lentilles sont dotées d'un substrat N-FK5 ou F2HT et d'un traitement UV-VIS.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles