

[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 25 mm Dia. x 60 mm Focale, Lentille PCX Traitée Raie Laser - 1.550 nm



Stock **#34-164** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€155,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€155,00
Qté 6+
€124,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

60.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 56.92
Traitement: Laser V-Coat (1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1550nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): ≤1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.50
Rayon R₁ (mm): 27.51
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
f/#: 2.40
Ouverture Numérique NA: 0.21
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 587.6
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Fine Ground, Protective Bevel as Needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 1550nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme