

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25 mm H x 50 mm L x 25 mm FL, traitée MgF2



Stock #48-363 3-4 JOURS

- 1 +

€120,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€120,00

Qté 6+

€96,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
25.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#: 1
Ouverture Numérique NA: 0.5
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm): 17.74
Épaisseur Centrale CT (mm): 11.03
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.0 x 50.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.49
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 12.96
Qualité de Surface: 60-40
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme