

**TECHSPEC®** Prisme à Angle Droit Nd:YAG  $\lambda/20$ , Traitement en V 355 nm, 25 mm



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line  $\lambda/20$  UV Fused Silica Right Angle Prisms

Stock **#37-627** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€384,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€384,00

Qté 6+

€307,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec):  
±15

Traitement:  
Laser V-Coat (355nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):  
355

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Substrat: <input type="checkbox"/></div><div>Fused Silica (Corning 7980)</div></div>               |
| <div><div>Qualité de Surface:</div><div>20-10</div></div>                                                    |
| <div><div>Type:</div><div>Right Angle Prism</div></div>                                                      |
| <div><div>Tolérance Dimensionelle (mm):</div><div>+0.00/-0.10</div></div>                                    |
| <div><div>Biseau:</div><div>Protective bevel as needed</div></div>                                           |
| <div><div>Ouverture Utile (%):</div><div>90</div></div>                                                      |
| <div><div>Longueur de l'Hypoténuse (mm):</div><div>35.40</div></div>                                         |
| <div><div>Longueur des Côtés (mm):</div><div>25.00</div></div>                                               |
| <div><div>Tolérance Pyramide (arcmin):</div><div>±1</div></div>                                              |
| <div><div>Orientation de l'Image:</div><div>Left-Handed</div></div>                                          |
| <div><div>Spécification du Traitement:</div><div>R<sub>abs</sub> &lt;0.25% @ 355nm</div></div>               |
| <div><div>Planéité de Surface (P-V):</div><div>λ/20</div></div>                                              |
| <div><div>Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/></div><div>7.5 J/cm², 20ns, 20 Hz</div></div> |

## Conformité réglementaire

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <div><div>RoHS 2015:</div><div>Conforme</div></div>                   |
| <div><div>Reach 209:</div><div>Conforme</div></div>                   |
| <div><div>Certificate of Conformance:</div><div>Visionner</div></div> |