

TECHSPEC® Prisme à Angle Droit Nd:YAG λ/20, Traitement en V 532 nm, 25 mm



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

Stock **#37-633** ☐ En Stock

-

1

+

€384,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€384,00

Qté 6+

€307,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec):
±15

Traitement:
Laser V-Coat (532nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532

Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 35.40
Longueur des Côtés (mm): 25.00
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 532nm
Planéité de Surface (P-V): λ/20
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm², 20ns, 20 Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner