

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm Dia x 75mm FL, traite 3-5µm, Lent. Aspñ. Hybr. IR– Ge



Stock #68-266 FIN DE SÉRIE CONTACT

- 1 + €969,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€969,00

Qté 6+

€775,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
75.00 @ 4000nm

Ouverture Numérique NA:
0.17

Distance Focale Arrière BFL (mm):

72.79
Substrat: Germanium (Ge)
Longueur d'onde de conception asphérique: 4000
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: λ/6
Traitement: BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement: Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Précision de Surface, P-V (μm): 0.3
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 24.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.39
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.80 ±0.10
f/#: 2.94
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Diamond Turned
Rayon R₂ (mm): 100.8
Shape of Back Surface: Concave
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 5000
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner