

[Afficher tous les 27 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm Dia. x 75mm FL, BBAR (1650-3000nm) Coated, Si Plano-Convex Lens



Stock #21-093 2 In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€266⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€266,00 prix unitaire
Qté 6-25	€227,00 prix unitaire
Qté 26-49	€201,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

25.00 +0.0/-0.1

<3	Centrage (arcmin):
3.00 ±0.10	Épaisseur Centrale CT (mm):
2.57	Épaisseur au Bord ET (mm):
24	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques

75.00 @ 10.6µm	Distance Focale EFL (mm):
74.12	Distance Focale Arrière BFL (mm):
BBAR (1650-3000nm)	Traitement:
R _{avg} <1% @ 1650 - 3000nm R _{abs} <2% @ 1650 - 3000nm	Spécification du Traitement:
Silicon (Si)	Substrat: □
60-40	Qualité de Surface:
2λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/2	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
181.32	Rayon R ₁ (mm):
3.00	f/#:
0.17	Ouverture Numérique NA:
1650 - 3000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):


Conformité réglementaire




Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Gamme de Longueur d'Onde Comprise entre 1,2 - 7µm
 - Faible Densité et Dispersion
 - Distances Focales Comprises entre 25 et 250mm
 - D'Autres [Lentilles Infrarouges](#) sont Disponibles avec Différents Substrats
- Nos Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium TECHSPEC® présentent des surfaces polies avec précision, ce qui les rend idéales pour une variété d'applications infrarouges, y compris l'imagerie dans le proche infrarouge (NIR) et la spectroscopie infrarouge. Disponibles dans une variété de distances focales allant de f/1 à f/10, les lentilles sont proposées sans traitement ou avec un traitement antireflets à large bande. Pour plus d'informations sur les propriétés du silicium, veuillez consulter notre [guide de sélection du bon matériau pour les applications infrarouges \(IR\)](#)

Informations techniques





Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles