

TECHSPEC® 25mm, Objectif à Distance Focale Fixe Série SWIR



25mm Focal Length

Stock #83-160 ☐ En Stock

-

1

+

 €2.225,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.225,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
63.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
52.7mm - 14.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
72.6mm - 20.2°

Filetage Filtre:

M34 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 40
Diamètre Externe (mm): 40.0
Poids (g): 177
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 39.5mm - 11.0°
Max. Protrusion Derrière (mm): 7.62
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 105.9mm - 29.1°
Cercle Image Max. (mm): 25.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0265
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 143.8mm - 38.9°
Distance de Flange (mm): 17.526
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 143.8mm - 38.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 117.7mm - 32.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (6)
Remarque: Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 59.3mm - 16.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 47.8mm - 13.3°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.122
Taille maximale du capteur: 4/3"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2.1 - f/16
Traitement: 0.8 - 1.8µm BBAR
Spécification du Traitement: 0.8 - 1.8µm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 16.41
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 29.6mm - 8.3°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 21.53
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -15.35
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 171.5mm - 45.8° Vertical: 127.9mm - 34.9° Diagonal: 216mm - 56.1°
Distorsion maximum (%): -3.03
Position de la Pupille de Sortie (mm): -21.79
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 25,6 mm : 206.8mm - 55.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 20,5 mm: 128.2mm - 35.5°
Lens Wavelength Range:

SWIR

Imaging Lens Type:
SWIR Lens

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating
temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
