

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Miroir UV Profond (DUV), 25 mm de dia.



Precision Ultraviolet Mirrors

Stock **#48-568** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €300⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€300,00 prix unitaire
Qté 6-25	€236,00 prix unitaire
Qté 26-49	€222,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat Mirror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0.0/-0.2 **Diamètre (mm):**

Épaisseur (mm):

6.00 ±0.20

Surface Arrière:
Ground

Ouverture Utile (%):
90

Parallélisme (arcmin):
<3

Propriétés optiques

Type de Traitement:
Metal

Traitement:
Enhanced Aluminum (190-600nm)

Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
190 - 600

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
190

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Angle d'Incidence (°):
0

Spécification du Traitement:
R_{avg} >88% @ 190 - 195nm
R_{avg} >85% @ 200 - 600nm

Qualité de Surface:
10-5

Propriétés des matériaux

Compatibilité dans le Vide:
10⁻⁷ Torr

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

REACH 241:
[Conforme](#)

Description produit


- Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
- Réflectivité moyenne >85% sur la gamme spécifiée
- Traitements métalliques améliorés pour une réflectivité sur une large bande du spectre visible


Les Miroirs de Précision pour l'UV TECHSPEC® sont idéaux pour la plupart des sources de lumière disponibles sur le marché et sont offerts en options de traitement UV profond (DUV) et UV sous vide (VUV). Le traitement DUV offre une excellente réflexion de 190 nm jusqu'à l'IR à ondes longues (LWIR), tandis que le traitement VUV a une réflexion optimisée de 120 nm jusqu'au LWIR. Ces miroirs sont conçus pour un angle d'incidence de 0° et comportent un traitement à base d'aluminium pour une faible sensibilité à la polarisation. Les Miroirs de Précision pour l'UV TECHSPEC® ont une réflectivité moyenne supérieure à 85% sur une plage spécifiée. Les miroirs sont disponibles dans des diamètres allant de 5 à 50 mm.

Remarque : Le traitement mou peut être facilement endommagé par des empreintes de doigt et des aérosols.

Informations techniques


DUV ENHANCED ALUMINUM PERFORMANCE CURVE
FOR REFERENCE ONLY





Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles

;