

28 mm Dist. Foc., Objectif de Monture F pour capteurs de 46 mm



Stock **#85-190**

CONTACT

Produits similaires

-

1

+

€2.043⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.043,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

46mm Large Format F-Mount Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
	Longueur (mm):

98.00	
	Diamètre Max. (mm):
75.0	
	Diamètre Externe (mm):
54	
	Poids (g):
500.00	

Propriétés optiques

	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
485.00	
	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
63.2°	
	Cercle Image Max. (mm):
43.30	
	Distance Focale FL (mm):
28.00	
	Distance de Travail (mm):
300 - ∞	
	Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16	
	Distorsion (%):
<-0.2	
	Distorsion maximum (%):
-0.17	
	Lens Wavelength Range:
VIS	

Capteur

	Taille maximale du capteur:
35mm (43.3mm Image Circle)	
	Pixel Size (µm):
7.50	

Filetage & montage

	Filetage Filtre:
M72 x0.75	
	Monture:
F-Mount	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
 - Optimisés pour les courtes distances de travail pour les applications de vision industrielle
 - Distances focales de 28 mm à 50 mm
- Optimisées pour de courtes distances de travail, les Objectifs de Monture F Grand Format 46 mm sont conçus pour couvrir des capteurs standards de 35 mm. Présentant une faible distorsion, une focalisation et un iris verrouillables, les objectifs de monture F grand format 46 mm sont adaptés aux caméras 4000 pixels à balayage linéaire sur toute une gamme d'applications en vision industrielle.