

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Diaphragme à Iris à Ouverture Zéro, Lamelles en Acier Bruni, 29 mm de dia. ext.



Zero Series

Stock **#57-588** 11 In Stock

-

1

+

€101⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€101,00 prix unitaire
Qté 5-9	€89,10 prix unitaire
Qté 10-25	€82,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

15.0 Ouverture Max. (mm):

29.0 Diamètre Externe (mm):

Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Leaves

97.00	Angle Complet Gamme Levier (°):
3.00	Diamètre Levier (mm):
12.00	Longueur Levier (mm):
2.50	Position Levier (mm):
Two sets of 6	Nombre de Feuilles:
M1.4 x 0.30mm	Filetage :
5.00	Épaisseur (mm):

Propriétés optiques

0.00	Ouverture Min. (mm):
------	----------------------

Environnement & durabilité

<250	Température d'Utilisation (°C):
------	---------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

• Iris se ferme complètement

• Logement résistant à la corrosion

• Forte résistance à la chaleur

• Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable

Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance offrent une fiabilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes. Des matériaux de haute qualité combinés à des normes de fabrication les plus élevées garantissent des performances exceptionnelles. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance sont dotés d'un boîtier résistant à la corrosion avec une finition mate et un alliage d'aluminium anodisé noir. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre [service d'ingénierie](#).

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.

Informations techniques

Outer Diameter A	Maximum Aperture B	Minimum Aperture C	Thickness D	Level Position E	Full Angular Range of Lever F	Stock No.
94mm	60mm	0mm	9mm	4.5mm	98°	#57-592
						#57-599
69mm	40mm		6.5mm	3.25mm	96°	#57-591
						#57-598
48mm	30mm		5mm	2.5mm	100°	#57-590
						#57-597
39mm	22mm		5mm	2.5mm	99°	#57-589
						#57-596
29mm	15mm		5mm	2.5mm	97°	#57-588
						#57-595
25mm	12mm		5mm	2.5mm	96°	#57-587
						#57-594
117mm	75mm		9.5mm	4.75mm	97°	#57-593
						#57-600

High Performance Iris Diaphragms

