


[Afficher tous les 28 produits de la même famille.](#)

## Réseau de Ronchi, Verre Opale, 2" x 2", 50 lp/mm



Stock **#59-536** 1 In Stock

-

1

+

€535<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €535,00 prix unitaire            |
| Qté 5+            | €509,60 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Metric                             | Type:                             |
| No                                 | NIST Certification:               |
| Propriétés physiques et mécaniques |                                   |
| ±0.004                             | Tolérance Dimensionelle (pouces): |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 2 x2      | Dimensions (pouces):             |
| 1.52 ±0.1 | Épaisseur (mm):                  |
| ±0.001    | Tolérance Largeur de Ligne (mm): |
| 95        | Ouverture Utile (%):             |

Propriétés optiques

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 50.00      | Fréqunce (lp/mm): |
| Opal Glass | Substrat:         |

Conformité réglementaire

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | RoHS 2015:                  |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Conforme</a>  | Reach 235:                  |

Description produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. [Contact us](#) for more information.

- Chrome sur Verre Opale
- Haute Tolérance
- Versions Impériales et Métriques