

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 2mm Dia. x 9mm FL, traite VIS-NIR, Lentille Achromatique



Stock #83-980 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€217,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€217,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
9.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 1.6
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 1.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Rayon R₁ (mm): 5.38
Rayon R₂ (mm): -5.38
Rayon R₃ (mm): -20.79
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.88
Substrat: ☐ N-PSK53A / N-LASF9
Qualité de Surface: 20-10
f/#: 4.5
Ouverture Numérique NA: 0.11
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000

Conformité réglementaire

Reach 181: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner