

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

25mm Distance Focale, f/0,95, Objectifs Schneider à Monture C



Stock **#59-833** **3 In Stock**

[Produits similaires](#)

-

1

+

€2.570⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.570,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Schneider Fast C-Mount Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
	Longueur (mm):

44.90	
48	Diamètre Externe (mm):
Propriétés optiques	
76.80	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
20°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
16.00	Cercle Image Max. (mm):
25.00	Distance Focale FL (mm):
300 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/0.95 - f/11	Ouverture (f/#):
<-3	Distorsion (%):
3	Distorsion maximum (%):
VIS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
1"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
M39 x0.50	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
- La grande ouverture (f/095) est idéale pour une faible lumière
- Distance focale de 25 mm

Conçus pour des situations lumineuses extrêmement faibles, la grande ouverture (f/0.95) de ces objectifs procure une excellente qualité d'image même sous de très faible condition d'illumination. Ces objectifs sont conçus pour couvrir le spectre visible (400-700nm). Le blocage de focalisation et d'iris empêchent leurs changements dans des environnements difficiles. Le filetage du filtre avant permet l'utilisation de filtres colorés pour augmenter le contraste, pour une amélioration de précision, ou pour des applications de mesures, ou finalement pour la réduction d'un flou à l'aide filtres polarisants.