

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

2" x 2" 0,25mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante



Stock #62-951 5 In Stock

-

1

+

€740^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€740,00 prix unitaire
Qté 5+	€703,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

No	NIST Certification:
----	---------------------

Propriétés physiques et mécaniques

0.25	Diamètre du Point (mm):
0.5	Espace Point (mm):

25 x25	Taille de Motif (mm):
2 x2 ±0.04	Dimensions (pouces):
2.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
± 1	Tolérance Espacement Centre à Centre (µm):
±3	Tolérance Diamètre du Point (µm):

Propriétés optiques

Low Reflective Chrome	Traitement:
Float Glass	Substrat:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 223:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Traitement réfléchissant diffus similaire auxmires céramiques
- Motif chrome sur substrat
- Pas de flou avec un éclairage hors axe
- Idéales pour une illumination par devant

Les Mires de Distorsion à Grille de Réflectance Diffuse furent traitées pour créer une surface qui réfléchira de façon diffuse les retours lumineux, évitant un flou sur la surface de l'image. En utilisant ces mires , une peut facilement déterminer la somme de distorsion présente dans une image. Le point central peut être calculé en utilisant un logiciel et calculé par rapport au standard, retirant ainsi la distorsion d'une image. Offertes en deux tailles de substrat et 3 fréquences de points, les mires peuvent être utilisées avec une large variété d'objectifs. Les Mires de Distorsion à Grille de Réflectance Diffuse peuvent être utilisées avec une grande variété d'objectifs, du grand angle au téléobjectif. Les mires sont proposées en 2 tailles de substrat et 3 fréquences de points.