

Objectif à Distance Focale Fixe Série SWIR, 25 mm FL



Stock **#68-688** **1 In Stock**

[Produits similaires](#)

-

1

+

€2.286⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.286,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

1" SWIR Series Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
	Longueur (mm):

43.00	
43	Diamètre Max. (mm):
43	Diamètre Externe (mm):
135	Poids (g):

Propriétés optiques	
150.00	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
29.3°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
16.00	Cercle Image Max. (mm):
25.00	Distance Focale FL (mm):
300 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/1.4 - f/16	Ouverture (f/#):
<-1.0	Distorsion (%):
-1	Distorsion maximum (%):
SWIR	Lens Wavelength Range:

Capteur	
1"	Taille maximale du capteur:
4.50	Pixel Size (µm):

Filetage & montage	
M35.5 x0.5	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

- Objectif de monture C pour capteur d’1"
- Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
- Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR sont les choix idéaux pour une utilisation avec des caméras SWIR. Le spectre SWIR permet une utilisation dans de nombreuses applications , incluant l’inspection de cellule solaire, et l’imagerie biomédicale. Lorsqu’utilisés en conjonction avec une caméra SWIR, ces objectifs vous permettront d’imager à travers le silicium, ou pour une imagerie extérieure sans illumination additionnelle, ou pour la détection de fruits abîmés, celles-ci étant quelques possibles applications.

Informations techniques



