

TECHSPEC®

Expanseur de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 2X, 1064 nm



2X, 1064nm LChT Fixed YAG Beam Expander, #37-048

Stock **#37-048** 1 In Stock

-

1

+

€195⁷⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€195,70 prix unitaire
Qté 10-24	€175,10 prix unitaire
Qté 25-99	€154,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Beam Expander

Type:

Fixed Magnification	Style:
Propriétés physiques et mécaniques	
20.60	Longueur (mm):
40	Poids (g):
29.95	Diamètre du Logement (mm):
Propriétés optiques	
0	Angle d'Incidence (°):
NIR II (750-1550nm)	Traitement:
1064	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
3.5	Ouverture d'Entrée (mm):
5.2	Ouverture de Sortie (mm):
2X	Puissance d'Expansion:
Optical Glass	Substrat: ☐
>96 (nominal)	Transmission (%):
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/4 @ 1064nm for Input Beam ≤2.2mm (by design)	
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm	
1064	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
None	Ajustement de la divergence:
Filetage & montage	
M22 x0.75	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Traitements AR pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Grossissements fixes disponibles de 2X à 10X
- Tarifs régressifs en fonction du volume pour une intégration OEM

Les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications d'expansion de faisceau telles que la gravure laser et l'usinage de matériaux. Ces expanseurs de faisceau présentent des traitements AR et sont dotés d'une transmission élevée. Traités AR pour les longueurs d'onde laser Nd:YAG 355 nm, 532 nm et 1064 nm, ces expanseurs de faisceau sont disponibles en plusieurs grossissements fixes de 2X à 10X avec un filetage M22 x0,75. Les Expanseurs de Faisceau ND:YAG Scorpii TECHSPEC® sont une solution économique pour l'intégration dans les systèmes. Parfaitement adaptés aux quantités OEM, ces expanseurs de faisceau peuvent rapidement répondre aux délais de prototypage et d'application.

Également disponibles : **Coffrets d'Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®** Pour les applications laser HeNe, les **Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC®** sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les **Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC®** et les **Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande** sont disponibles. Pour les applications d'une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos **Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®** ou nos **Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande**. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, **les Expanseurs de Faisceau Réflechissants Canopus® TECHSPEC®** sont disponibles.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.



SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la

préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).
