

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Objectif EO M Plan Apo 2X Corrigé à l’Infini, Longue Distance de Travail



50XEOMPlan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

Stock **#59-875** 14 In Stock

-

1

+

€970⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€970,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 200mm	
Microscope Objective	Type:
Infinity Corrected	Style:
Propriétés physiques et mécaniques	
Champ de Vision (mm):	

2	
61.00	Longueur (mm):
61.00	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
34	Diamètre Max. (mm):

270	Poids (g):
-----	------------

Propriétés optiques

3.20mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
4.40mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
6.4mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
100.00	Distance Focale FL (mm):
2X	Grossisse- ment:
0.055	Ouverture Numérique NA:
5.0	Pouvoir de Résolution (µm):
91.00	Profondeur de champ (µm):
12.00	Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
34.0	Distance de Travail (mm):
390 - 780	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
24	Numéro de Champ:
95	Parfocal Length (mm):
N/A	Liquide d'Immersion :

Filetage & montage

M26 x 36 TPI	Filetage:
--------------	-----------

Environnement & durabilité

+10 to +40	Température d'Utilisation (°C):
<85% with no condensation	Humidité d'Utilisation:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------


Description produit

- Optiques de haute qualité dans une conception plan apochromatique
 - Options de longues distances de travail
 - Pouvoir de résolution <1 µm
- Les Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail sont fabriqués avec une très haute précision et d'une qualité hors du commun. Ils maintiennent une longue distance de travail et offrent de grandes ouvertures numériques. Avec des pouvoirs de résolution de 5 à 0,34 µm, ces objectifs sont prévus pour une large variété d'applications. Tous les grossissements indiqués sont basés sur l'utilisation d'un tube objectif de distance focale 200 mm. Le filetage de montage des Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail est du M26 x 36 TPI. Fonctionnent avec toutes les pièces Mtutoyo et peuvent être directement placés dans un système utilisant d'ores et déjà des objectifs Mtutoyo.

Informations techniques

	Stock #	A	B	C	D	E
2XMPlan APO	#59-875	61	—	32	27.5	34
5XMPlan APO	#59-876	61	—	32	25	34

10XMPlan APO	#59-877	61.5	2.2	32	25.5	34
20XMPlan APO	#59-878	75	3.2	32	26.7	34
50XMPlan APO	#59-879	82	—	32	25.5	34
100XMPlan APO	#59-880	92	—	32	26	34
50XMPlan APO ULWD	#59-881	74.5	—	32	25.5	34
100XMPlan APO ULWD	#59-882	82	—	32	26	34



Units: mm