


[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

## Fenêtre en Plastique Acrylique non Traitée, 3" x 3"



Stock **#19-638** **11 In Stock**

-

1

+

€33<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €33,00 prix unitaire             |
| Qté 6-24          | €26,00 prix unitaire             |
| Qté 25-49         | €25,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

| Type:             |
|-------------------|
| Protective Window |

### Propriétés physiques et mécaniques

| Ouverture Utile CA (mm): |
|--------------------------|
| 68.58 x 68.58            |
| Dimensions (pouces):     |
| 3.00 x 3.00 ±0.010       |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 76.20 x 76.20 ±0.254 | Dimensions (mm):    |
| 0.06                 | Épaisseur (pouces): |
| 1.52 ±0.1            | Épaisseur (mm):     |
| 76.20                | Longueur (mm):      |
| 76.20                | Largeur (mm):       |
| Protective as needed | Biseau:             |
| Smooth, Machined     | Bords:              |

Propriétés optiques

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Uncoated   | Traitement:                             |
| PMMA       | Substrat: □                             |
| 1.49       | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ): |
| 58         | Nombre d'Abbe (v <sub>d</sub> ):        |
| 400 - 1600 | Gamme de Longueur d'Onde (nm):          |

Propriétés des matériaux

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 60 | Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 <sup>-6</sup> /°C): |
|----|---------------------------------------------------------------|

Conformité réglementaire

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
|---------------------------|-----------------------------|

## Description produit

- Hautement résistantes aux rayures
  - Transmission de la lumière visible >97%
  - Alternative rentable au verre
  - **Fenêtres en plastique polycarbonate** également disponibles
- Les Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) sont idéales pour être intégrées dans des systèmes optiques légers. Par rapport aux fenêtres en polycarbonate, les fenêtres en acrylique sont plus résistantes aux rayures et peuvent être polies pour rétablir la qualité optique, mais elles sont plus susceptibles de s'ébrécher ou de se briser. Les Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) offrent également une meilleure transmission de la lumière UV que le polycarbonate et sont recyclables. Les fenêtres en acrylique sont utilisées dans une grande variété d'applications industrielles et médicales, notamment les fenêtres d'avions, les phares d'automobiles et les dispositifs ophtalmologiques.

## Informations techniques

