

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Micro-Goniomètre Manuel, rayon de 25 mm, inclinaison de $\pm 10^{\circ}$



Micro Manual Goniometers

Stock **#13-779** [CONTACT](#)

-

1

+

€2.975⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.975,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Goniometer

Taille de Plateau (mm):

66 x 19.1

Course (°):

±10	
17.70	Épaisseur (mm):
0.32	Pas de Vis-Mère (mm):
0.45	Capacité de Charge, Normale (kg):
25	Rayon R (mm):
2.6 x0.75	Taille de Plateau (pouces):
40	Poids (g):

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme:
Lead Screw	

Filetage & montage

	Filetage:
(10) 0-80	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Conforme	

Description produit

- Encombrement réduit
- Système d'entraînement sans contre-coup
- Versions à rayon de 25 mm ou 42 mm empilables pour créer une version à 2 axes

Les Mcro-Goniomètres Manuels offrent un réglage angulaire précis dans un très petit espace de 66 mm x 19 mm, ce qui les rend idéaux pour les exigences dans les espaces restreints. Ces goniomètres ont une course angulaire de ±10° avec un rayon de rotation de 25 mm ou de 42 mm, et sont idéaux pour les applications d'alignement de fibres optiques ou de modification de la trajectoire d'un faisceau. Un contre-coup minimal et un pas de vis-mère de 0,32 mm assurent des réglages contrôlés et précis grâce à la vis de réglage moletée. Ces Mcro-Goniomètres Manuels sont compatibles avec les Plateaux de Mcro-Positionnement Manuels et les Mcro-Plateaux Rotatifs Manuels pour créer facilement un système de mouvement extrêmement compact et hautement réglable. Les composants optiques peuvent être montés sur le goniomètre via dix trous de montage #0-80.