

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

30 x 30mm Opal Checkerboard Target NIST Certified



Opal Checkerboard Calibration Target



Stock **#29-426** [CONTACT](#)

1 €935⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4 | €935,00 prix unitaire |
| Qté 5+ | €888,40 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

NIST Certification:

Yes

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):

0.4 x 0.4 ±0.002

30 x 30 ±0.10 **Dimensions (mm):**

1.52 ±0.10 **Épaisseur (mm):**

Propriétés optiques

Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm) **Traitement:**

Opal Glass **Substrat:** □

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Conforme](#) **Reach 235:**

Description produit

- Motifs en chrome sur des substrats de verre aux dimensions stables (opale et verre)
- Optimisées pour la calibration de l'éclairage réflectif des systèmes d'imagerie
- Diverses tailles pour les champs de vision étroits ou larges

Les Mires de Calibration en Damier permettent de calibrer des caméras de vision industrielle 2D en détectant la distorsion de l'image ou d'éventuels problèmes de capteur afin d'assurer une mesure précise. Ces mires en damier présentent des substrats de verre optique blanc ivoire qui restent rigides et n'affectent donc pas le motif par flexion. Ces mires en damier minimisent l'effet d'ombre des reflets et conviennent ainsi parfaitement à la calibration de l'éclairage réflectif des systèmes d'imagerie à champ de vision large. Elles sont disponibles dans une gamme de tailles convenant aux caméras à champ de vision étroit ou large.

Remarque : Les mires dont la spécification est « Certification NIST : Oui » incluent un certificat d'étalonnage.

Informations techniques

