

Plateau Rotatif Impérial, 2,62"



Stock #38-193 **2 In Stock**

-

1

+

€1.400^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.400,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English	Type:
---------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

1.8	Poids (lbs):
66.5 x 66.5	Taille de Plateau (mm):
2.62 x 2.62	Taille de Plateau (pouces):

Construction: Aluminum top and base; steel tangent arm drive	
Filetage au Centre: 0.50" Dia. Thru	
Course (°): ±5 (Fine), 360 (Coarse)	
Incréments (arcmin): 12	
Capacité de Charge, Normale (lbs): 10	
Capacité de Charge, Verticale (lbs): 4	
Type de Mouvement: Rotary	
Guide System: Ball Bearing	
Table Diameter (inches): 2.62	

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme: Tangent Arm	
----------------------------------	--

Filetage & montage

Filetage: (4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia. B.C.	
---	--

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	

Description produit

- Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
 - 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
 - Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
- Ces plateaux miniatures procurent un mouvement rotatif de faible friction avec un ajustement grossier et fin. Ceci permet une rapide rotation le long d'une translation continue de 360°, plus l'ajustement angulaire précis à toute position sélectionnée. Se compose d'un contact angulaire pré-chargé (inclut), un blocage de positio, un plateau de diamètre 2.00 ou 2.62" avec trous montés avec vernier pour unr lecture précise positionnelle. Il peut être combiné avec nos plateaux de translation linéaires pour des applications à multi-axes rotatifs linéaires.

Informations techniques

