

Éclairage Coaxial avec Miroir Semi-Transparent, 27 x 27 mm, Rouge

⊖ 1 ⊕ €1.335^{,00}

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.335,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

LFV3-G-27RD	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
CCS	Fabricant:
Coaxial Light	Géométrie:

Mode d'Éclairage:	
Constant	
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	
W 39 mm x D 56 mm x H 31 mm	
Poids (g):	
110	
Zone Active (mm):	
27.4 mm x 27 mm	
Propriétés optiques	
Couleur:	
Red	
Longueur d'Onde (nm):	
630	
Electrical	
Consommation de Puissance (W):	
5	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Tension d'Entrée (V):	
24	
Alimentation d'Énergie:	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Dispensé	
Reach 224:	
Contains SVHC(s)	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Une conception unique pour éviter les images fantômes
- Disponibles en rouge, blanc et bleu
- Idéaux pour une utilisation avec des caméras haute résolution

Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont conçus pour fournir un éclairage diffus pour l'imagerie haute résolution de surfaces plates et brillantes. Conçus pour éviter les réflexions fantômes et obtenir une meilleure résolution du système, ces éclairages coaxiaux intègrent un séparateur de faisceau fin unique pour minimiser la déviation dans le trajet d'imagerie. Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont idéaux pour les applications d'imagerie industrielle, notamment l'inspection de surfaces brillantes, la détection de motifs sur les cartes de circuits imprimés et la mesure des dimensions du verre.

Informations techniques

