

[Afficher tous les 26 produits de la même famille.](#)

Diaphragme à Iris en Acier Inoxydable Monté, Ouverture Maximale de 18 mm



Stock **#23-271** 3 In Stock

-

1

+

€103^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€103,00 prix unitaire
Qté 5-9	€90,70 prix unitaire
Qté 10-25	€83,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Mounted	

Propriétés physiques et mécaniques

	Ouverture Max. (mm):
18.0	
	Diamètre Externe (mm):
52.0	

Construction: Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves	
28.0	Diamètre Interne (mm):
3.00	Diamètre Levier (mm):
13.30	Longueur Levier (mm):
12.00	Nombre de Feuilles:
5.00	Épaisseur (mm):

Propriétés optiques

1.2	Ouverture Min. (mm):
-----	----------------------

Filetage & montage

8-32	Filetage:
4-40	Filetage d'Écrou:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	Dispensé
Certificate of Conformance:	Visionner
Reach 235:	Contains SVHC(s)

Description produit

• Construction en acier inoxydable et en laiton pour la stabilité

• La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige

• Idéaux pour les applications de contrôle de flux

Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont conçus avec des leviers et des lamelles en acier inoxydable dans un boîtier en laiton noirci ; ces unités ne rouilleront pas et ne se corroderont pas dans des conditions environnementales instables. Ces diaphragmes présentent une fluidité de fonctionnement exceptionnelle dans la course du levier (environ 90°), de l'ouverture maximale jusqu'à l'ouverture minimale. Les versions montées de ces diaphragmes comportent un trous taraudé métrique et anglais pour faciliter le montage sur tige. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 8 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 14,8 à 100 mm. Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont idéaux pour le contrôle dynamique de la largeur du faisceau et du débit de lumière dans les systèmes optiques où les facteurs environnementaux sont importants.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre [service d'ingénierie](#).

Remarque : [Montures de Diaphragmes](#) à Iris vendues séparément.

Informations techniques

Diamètre extérieur A	Ouverture maximum B	Ouverture minimum C	Épaisseur D	N° stock	
				Non monté	Monté
14,8	8,0	0,8	4,5	#62-650	—
19,8	12,0	0,9	5,0	#53-910	#62-657
24,0	15,0	0,9	5,0	#64-501	—
28,0	18,0	0,9	5,0	#62-651	—
30,0	20,0	0,9	5,5	#64-502	—
33,0	22,0	0,9	5,5	#64-503	—
37,0	25,0	0,9	5,5	#53-911	#62-658
40,0	28,0	1,3	5,5	#64-504	—
50,0	36,0	1,6	6,0	#64-505	—
53,0	37,0	1,6	6,0	#53-912	#62-659
70,0	50,0	2,8	7,5	#53-913	#62-660
100,0	75,0	5,5	9,0	#62-652	—

Zero Aperture Series Iris Diaphragms

