

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Anneau Lumineux de Haute Intensité d’Advanced Illumination, Rouge, 2,95"

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#88-486** [CONTACT](#)

-

1

+

€450^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€450,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

RL121-625-IC

Numéro de Modèle:

50,000

Durée de Vie LED (heures):

Nombre de Chaînes:

1.00	
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Fabricant:
Ring Light	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques

	Diamètre (mm):
74.90	
	Hauteur (mm):
14.2	
M35.5 x 0.5	Diamètre Interne (mm):
74.9	Diamètre Externe (mm):
164.00	Poids (g):

Propriétés optiques

Red	Couleur:
625	Longueur d'Onde (nm):
75 - 150	Distance de Travail (mm):

Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	Connecteur:
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Environnement & durabilité

0 to 60	Température d'Utilisation (°C):
---------	---------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Description produit

- Profil Fin pour Faciliter l'Intégration Système
- LED à Forte Brillance
- Plusieurs Options de Taille, Longueur d'Onde et de Distance de Travail

Les Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination utilisent une disposition de LED à forte brillance, permettant d'éclairer de façon précise dans une large variété d'applications. Ils disposent d'un profil fin pour faciliter l'intégration système et sont disponibles dans une beacoup d'options de tailles, longueurs d'onde, et de distances de travail. Une option de réglage de l'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité. Les modèles 4,6" et 6" sont conformes à la norme IP67. Un adaptateur est également disponible pour monter un anneau lumineux de 2,95" sur des objectifs de filetage M25 x 0,5.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.

Fichiers pour montures imprimables en 3D



Configuration pour anneaux lumineux

TÉLÉCHARGER

Conçus pour être utilisés avec les [Systèmes de Montage à Bras Articulé](#), ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de 1/4-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.



Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
[Lire](#). 



Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
[Regarder](#). 