

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

## Anneau Lumineux de Haute Intensité d'Advanced Illumination, Blanc, 2,95" (Recertifié 03-N)

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #88-484-RCD-03N **RECERTIFÉ** 1 In Stock

- 1 +

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Need More?

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

RL121-WHI-C      **Numéro de Modèle:**

50,000      **Durée de Vie LED (heures):**

**Nombre de Chaînes:**

1.00

LED Illuminator

Type d'Éclairage:

Remarque:  
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Fabricant:  
Advanced Illumination

Géométrie:  
Ring Light

Mode d'Éclairage:  
Constant

## Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):  
74.90

Hauteur (mm):  
14.2

Diamètre Interne (mm):  
M35.5 x 0.5

Diamètre Externe (mm):  
74.9

Poids (g):  
164.00

## Propriétés optiques

Couleur:  
White

Distance de Travail (mm):  
75 - 150

## Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:  
Flying Leads

Alimentation d'Énergie:  
Power Supply Required and Sold Separately.  
USA: [#66-855](#)  
Europe: [#66-855](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#66-855](#)

## Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):  
0 to 60

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

## Description produit

24V [power supply](#) (sold separately) is required for operation.

- Profil Fin pour Faciliter l'Intégration Système
- LED à Forte Brilliance
- Plusieurs Options de Taille, Longueur d'Onde et de Distance de Travail

Les Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination utilisent une disposition de LED à forte brillance, permettant d'éclairer de façon précise dans une large variété d'applications. Ils disposent d'un profil fin pour faciliter l'intégration système et sont disponibles dans une beacoup d'options de tailles, longueurs d'onde, et de distances de travail. Une option de réglage de l'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité. Les modèles 4,6" et 6" sont conformes à la norme IP67. Un adaptateur est également disponible pour monter un anneau lumineux de 2,95" sur des objectifs de filetage M25 x 0,5.

**Remarque :** Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.

Fichiers pour montures imprimables en 3D



Configuration pour anneaux lumineux

Télécharger

Conçus pour être utilisés avec les [Systèmes de Montage à Bras Articulé](#), ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de 1/4-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.



Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle  
[Lire](#) □



Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes  
[Regarder](#) □