

Fenêtre EAGLE XG[®] 30 mm de dia., 0,7 mm d'épaisseur



EAGLE XG[®] Windows

Stock **#29-367** 17 In Stock

-

1

+

€31^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€31,00 prix unitaire
Qté 6-25	€25,00 prix unitaire
Qté 26-49	€23,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
27.00	Ouverture Utile CA (mm):
30.00 ±0.25	Diamètre (mm):
0.70 ±0.07	Épaisseur (mm):
Ground and Seamed	Bords:
0.23	Rapport de Poisson:
73.6	Module d'Élasticité de Young (GPa):

Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
1.51	Indice de Réfraction (n _d):
EAGLE XG®	Substrat:
80-50	Qualité de Surface:
350 - 2000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Propriétés des matériaux	
3.17 (0 to +300°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
2.38	Densité (g/cm³):


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Substrats EAGLE XG® minces de 0,7 mm
- Haute résistance chimique et excellente durabilité
- Faible densité pour les applications sensibles au poids

Les Fenêtres EAGLE XG® sont fabriquées à partir d'un verre exempt de métaux lourds grâce à un procédé d'étirage par fusion, ce qui confère à ces fenêtres des surfaces exceptionnellement lisses et plates. Ces fenêtres ont une transmission élevée dans le spectre visible, une excellente durabilité environnementale et une grande résistance chimique. La faible densité de Corning® EAGLE XG® associée à la finesse de ces fenêtres les rend idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace. Les Fenêtres EAGLE XG® sont utilisées comme substrats pour les écrans LCD des appareils mobiles, comme substrats pour les polariseurs, comme wafers pour les applications de semi-conducteurs ou comme fenêtres de protection pour les écrans électroniques.

INFORMATIONS TECHNIQUES



SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

QUOTE YOUR SIZE
