

[Afficher tous les 126 produits de la même famille.](#)

Lame à Retard $\lambda/4$ d'Ordre Zéro en Quartz, 30 mm dia., 632,8 nm



Stock **#48-491** 6 In Stock

-

1

+

€695^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€695,00 prix unitaire
Qté 6+	€562,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Crystalline Waveplate	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
23.0	Ouverture Utile CA (mm):
30.00 +0.00/-0.25	Diamètre (mm):

6.00 +0.00/-0.25	Épaisseur (mm):
Crystalline	Construction:
<3	Parallélisme (arcsec):
Propriétés optiques	
Laser V-Coat (632.8nm)	Traitement:
632.8	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Crystal Quartz	Substrat: 
λ/4	Retard:
10-5	Qualité de Surface:
λ/8 for central 80% of clear aperture	Front d'Onde Transmis, P-V:
±λ/200	Tolérance de Retard:
0.0001	Coefficient de Température (λ°C):
0	Ordre de Retard:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Lames à retard d'ordre zéro et d'ordre multiple
- Retard de $\lambda/4$ et de $\lambda/2$
- Montées dans une cellule en aluminium noir anodisé
- Les **Lames à Retard en Polymère d'Ordre Zéro** sont également disponibles

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz sont disponibles à ordre multiple ou à ordre zéro. Ces Lames à Retard sont très bien adaptées à toute une gamme d'applications. Les lames à ordre multiple sont parfaites pour les applications où la longueur d'onde dévie de moins de $\pm 1\%$ de la longueur d'onde de conception de la lame. Pour les applications ayant un écart de plus de $\pm 1\%$, les lames d'ordre zéro sont recommandées en raison de l'accroissement de leur bande passante et d'une sensibilité plus faible aux changements de température. Les Lames à Retard en Quartz ont l'axe rapide marqué sur le bord de la monture pour faciliter l'intégration dans des systèmes.



Informations techniques

