

Film Polarisant Linéaire NIR, 30 mm de dia.



Stock #18-941 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€183,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€183,00

Qté 11+
€170,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
30.00

Rapport d'Extinction:
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)

Substrat: ☐

Polymer Film on TAC
Température d'Utilisation (°C): Heat Resistance 85°C Dry Cold Resistance -55°C
Épaisseur (mm): 0.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm) Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.25
Construction: Polarizing Film
Remarque: Protective Film on Both Sides
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2200
Efficacité de la polarisation (%): 99.83 @ 400 - 760nm 99.63 @ 761 - 2200nm
Transmission, Single (%): 29 @ 400 - 760nm 39 @ 761 - 2200nm
Transmission, Crossed (%): 0.02 @ 400 - 760nm 0.11 @ 761 - 2200nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner