

[Afficher tous les 280 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

30mm Dia. x 125mm FL, Bords Noircis VIS-NIR, Lentille Achromatique



Stock

#49-375-INK

CONTACT

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€177⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€177,00 prix unitaire
Qté 6-25	€141,00 prix unitaire
Qté 26-49	€132,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Achromatic Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

30.00 ±0.025	Diamètre (mm):
29.00	Ouverture Utile CA (mm):
<1	Centrage (arcmin):
7.42 ±0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
4.92 ±0.10	Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
2.50 ±0.10	Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
5.52	Épaisseur au Bord ET (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques

125.00	Distance Focale EFL (mm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
121.32	Distance Focale Arrière BFL (mm):
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
81.53	Rayon R ₁ (mm):
-56.59	Rayon R ₂ (mm):
-220.08	Rayon R ₃ (mm):
N-SK11 / N-SF5	Substrat: □
40-20	Qualité de Surface:
4.17	f/#:
0.12	Ouverture Numérique NA:
VIS-NIR (400-1000nm)	Traitement:
R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm	Spécification du Traitement:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
400 - 1000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	REACH 201:
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Conçues pour un angle d'incidence de 0°
- Réflectance inférieure à 0,25% par surface à 880 nm
- Lentilles achromatiques traitées **MgF₂** et **VIS 0°** également disponibles

Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® consistent de deux composants optiques accolés ensemble pour former un doublet achromatique. Le doublet est optimisé par ordinateur pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe. Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR TECHSPEC® sont dotées d'un traitement antireflets à large bande dans le visible et l'infrarouge proche, qui est spécialement optimisé pour offrir une transmission maximale (>99%) dans l'infrarouge proche. Les lentilles achromatiques réduisent la réflexion à moins de 0,25% par surface à 880 nm. Des lentilles achromatiques traitées **fluorure de magnésium** et **VIS 0°** sont également disponibles.

Informations techniques



Coating Curves

Montures compatibles