


[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Fenêtre Plastique en Polycarbonate non Traitée, 3" de dia.



Stock **#19-630** **6 In Stock**

-

1

+

€33^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€33,00 prix unitaire
Qté 6-24	€26,00 prix unitaire
Qté 25-49	€25,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window	Type:
-------------------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed	Biseau:
68.58	Ouverture Utile CA (mm):

76.20 ±0.254	Diamètre (mm):
3	Diamètre (pouces):
1.52 ±0.1	Épaisseur (mm):
0.06	Épaisseur (pouces):

Smooth, Machined	Bords:
------------------	--------

Propriétés optiques

34	Nombre d'Abbe (v _d):
Uncoated	Traitement:

1.585	Indice de Réfraction (n _d):
Polycarbonate	Substrat:

425 - 1600	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
------------	--------------------------------

Propriétés des matériaux

68	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
----	---

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

• Transmission de la lumière visible >97%

• Excellente stabilité thermique

• Durable et léger

• [Fenêtres en Plastique Acrylique \(PMMA\)](#) également disponibles

Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate constituent une alternative légère aux fenêtres en verre. Combinant durabilité et haute transmission, ces fenêtres constituent une solution économique idéale pour les environnements difficiles et les affichages. Par rapport aux fenêtres acryliques PMMA, les fenêtres en polycarbonate sont plus résistantes aux chocs et plus solides, mais elles sont plus sensibles aux rayures. Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate présentent une absorption d'eau plus faible et une température de ramollissement plus élevée que le PMMA, mais leur indice de réfraction plus élevé entraîne des réflexions de Fresnel plus importantes sans traitement AR. Leur résistance et leur stabilité en font des fenêtres idéales pour les applications médicales et industrielles.

Informations techniques

