

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Tête de Projection Ligne Unique 30° 405 nm



30°, 405nm Single Line Projection Head

Stock **#37-092** **2 In Stock**

-

1

+

€150⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€150,00 prix unitaire
Qté 10+	€135,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Laser Accessory	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
12.00	Diamètre Externe (mm):
4.00	Longueur (mm):

Propriétés optiques

	Angle d'Ouverture:
30.00	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately.	
USA: #73-818	
Europe: #73-818	
Japan: #13-640	
Korea: #33-770	
China: #73-818	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

	Reach 233:
Conforme	

Description produit

- Modulation TTL jusqu'à 10 kHz
- Profils de faisceau circulaires et elliptiques
- Focalisation réglable

Les Diodes Laser d'Alignement Violettes et Bleues sont parfaites pour les applications d'alignement et de détection. Disponibles avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW, ces lasers sont généralement intégrés dans des systèmes de vision par ordinateur ou monochromatique. Étant donné que les systèmes de vision monochromatique sont généralement éclairés avec des lumières vertes ou rouges, un laser d'alignement de 405 ou 450 nm peut être facilement filtré sans affecter l'éclairage du système. Ces lasers sont simples d'utilisation en raison de composants optiques et électroniques intégrés, et sont alimentés par une source de 5VDC. Les Diodes Laser d'Alignement Violettes et Bleues présentent un mécanisme de focalisation externe et peuvent accepter des têtes de projection interchangeables.

Remarque : Alimentation et support de fixation vendus séparément.