


[Afficher tous les 28 produits de la même famille.](#)

## Filtre ND Absorbant de Précision Traité Antireflets (AR), 3,0 OD, 25 mm de Dia.



Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock **#16-073** **5 In Stock**

-

1

+

€117<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €117,00 prix unitaire            |
| Qté 11-25         | €106,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €95,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Neutral Density Filter

Type:

### Propriétés physiques et mécaniques

25.00

Diamètre (mm):

Épaisseur (mm):

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 2.92 (nominal) |                        |
|                | Ouverture Utile (%):   |
| 90             |                        |
|                | Parallélisme (arcsec): |
| <30            |                        |

| Propriétés optiques                       |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           | Densité Optique OD:                     |
| 3.0 ±10% @ 550nm                          |                                         |
|                                           | Numéro de Verre/Filtre:                 |
| SCHOTT NG3                                |                                         |
|                                           | Substrat: □                             |
| ND Filter Glass                           |                                         |
|                                           | Traitement:                             |
| BBAR (450-700nm)                          |                                         |
|                                           | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ): |
| 1.51                                      |                                         |
|                                           | Qualité de Surface:                     |
| 80-50                                     |                                         |
|                                           | Transmission (%):                       |
| 0.10                                      |                                         |
|                                           | Gamme de Blocage (nm):                  |
| 400 - 700                                 |                                         |
|                                           | Front d'Onde Transmis, P-V:             |
| λ/4                                       |                                         |
|                                           | Spécification du Traitement:            |
| R <sub>avg</sub> ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0° |                                         |

| Propriétés des matériaux |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
|                          | Température de Transformation (°C): |
| 462                      |                                     |


| Conformité réglementaire |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
|                          | RoHS 2015:                  |
| Conforme                 |                             |
|                          | Certificate of Conformance: |
| Visionner                |                             |
|                          | REACH 241:                  |
| Conforme                 |                             |



## Description produit

- Distorsion du front d'onde transmis de λ/4
- Traitement AR pour 450 à 700 nm
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- [Filtres Absorbants à Densité Neutre \(ND\)](#) également disponibles

Les Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) à comportent des substrats en verre coloré SCHOTT NG qui sont polis pour obtenir une spécification de distorsion du front d'onde transmis (TWFD) de λ/4. Ces filtres sont recouverts sur les deux surfaces d'un revêtement antireflets (AR) de 450 à 700 nm, réduisant les rétro-réflexions et permettant l'empilement des filtres avec moins de pertes et d'artefacts. Les Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) sont disponibles avec des densités optiques de 0,1 à 4,0 et peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées afin de répondre aux exigences de l'application. Ces filtres à densité neutre sont disponibles en diamètre de 25 mm ou en format carré de 50 mm et sont idéaux pour les applications de vision industrielle, d'imagerie ou de laser à faible puissance.

## Informations techniques





Montures compatibles