

[Afficher tous les 26 produits de la même famille.](#)

## Diaphragme à Iris en Acier Inoxydable, Ouverture Maximale de 20 mm



Stock **#64-502** 9 In Stock

-

1

+

€86<sup>.50</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €86,50 prix unitaire             |
| Qté 5-9           | €76,60 prix unitaire             |
| Qté 10-25         | €70,90 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

|           |       |
|-----------|-------|
| Unmounted | Type: |
|-----------|-------|

### Propriétés physiques et mécaniques

|      |                        |
|------|------------------------|
| 20.0 | Ouverture Max. (mm):   |
| 30.0 | Diamètre Externe (mm): |

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Construction:<br>Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves |                       |
| 3.00                                                             | Diamètre Levier (mm): |
| 13.20                                                            | Longueur Levier (mm): |
| 12.00                                                            | Nombre de Feuilles:   |
| 5.50                                                             | Épaisseur (mm):       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Propriétés optiques |                      |
| 1.2                 | Ouverture Min. (mm): |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire |                             |
| Dispensé                 | RoHS 2015:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |
| Contains SVHC(s)         | Reach 247:                  |

## Description produit

- Construction en acier inoxydable et en laiton pour la stabilité
  - La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige
  - Idéaux pour les applications de contrôle de flux
- Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont conçus avec des leviers et des lamelles en acier inoxydable dans un boîtier en laiton noirci ; ces unités ne rouilleront pas et ne se corroderont pas dans des conditions environnementales instables. Ces diaphragmes présentent une fluidité de fonctionnement exceptionnelle dans la course du levier (environ 90°), de l'ouverture maximale jusqu'à l'ouverture minimale. Les versions montées de ces diaphragmes comportent un trous taraudé métrique et anglais pour faciliter le montage sur tige. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 8 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 14,8 à 100 mm. Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont idéaux pour le contrôle dynamique de la largeur du faisceau et du débit de lumière dans les systèmes optiques où les facteurs environnementaux sont importants.
- Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre [service d'ingénierie](#).
- Remarque : [Montures de Diaphragmes](#) à Iris vendues séparément.

## Informations techniques

| Diamètre extérieur A | Ouverture maximum B | Ouverture minimum C | Épaisseur D | N° stock                |                         |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|                      |                     |                     |             | Non monté               | Monté                   |
| 14,8                 | 8,0                 | 0,8                 | 4,5         | <a href="#">#62-650</a> | —                       |
| 19,8                 | 12,0                | 0,9                 | 5,0         | <a href="#">#53-910</a> | <a href="#">#62-657</a> |
| 24,0                 | 15,0                | 0,9                 | 5,0         | <a href="#">#64-501</a> | —                       |
| 28,0                 | 18,0                | 0,9                 | 5,0         | <a href="#">#62-651</a> | —                       |
| 30,0                 | 20,0                | 0,9                 | 5,5         | <a href="#">#64-502</a> | —                       |
| 33,0                 | 22,0                | 0,9                 | 5,5         | <a href="#">#64-503</a> | —                       |
| 37,0                 | 25,0                | 0,9                 | 5,5         | <a href="#">#53-911</a> | <a href="#">#62-658</a> |
| 40,0                 | 28,0                | 1,3                 | 5,5         | <a href="#">#64-504</a> | —                       |
| 50,0                 | 36,0                | 1,6                 | 6,0         | <a href="#">#64-505</a> | —                       |
| 53,0                 | 37,0                | 1,6                 | 6,0         | <a href="#">#53-912</a> | <a href="#">#62-659</a> |
| 70,0                 | 50,0                | 2,8                 | 7,5         | <a href="#">#53-913</a> | <a href="#">#62-660</a> |
| 100,0                | 75,0                | 5,5                 | 9,0         | <a href="#">#62-652</a> | —                       |

