

TECHSPEC<sup>®</sup> Prisme à Angle Droit en N-BK7 à Tolérance Étroite Non Traité, 30 mm



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Stock **#32-551** 20+ In Stock

-

1

+

€146<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €146,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €117,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €110,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

+0/-0.1

Tolérance Dimensionelle (mm):

Biseau:


|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Protective as needed     |                                    |
| 42.40                    | Longueur de l'Hypoténuse (mm):     |
| 30.00                    | Longueur des Côtés (mm):           |
| Propriétés optiques      |                                    |
| ±15                      | Tolérance Angulaire (arcsec):      |
| Uncoated                 | Traitement:                        |
| N-BK7                    | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 40-20                    | Qualité de Surface:                |
| Left-Handed              | Orientation de l'Image:            |
| 90                       | Déviation du Faisceau (°):         |
| 350 - 2200               | Gamme de Longueur d'Onde (nm):     |
| 1.25                     | Power (fringes) @ 632.8nm:         |
| 0.25                     | Irregularity (fringes) @ 632.8nm:  |
| Conformité réglementaire |                                    |
| Conforme                 | RoHS 2015:                         |
| Conforme                 | Reach 219:                         |
| Visionner                | Certificate of Conformance:        |

## Description produit

- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Ce processus produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® possèdent se caractérisent par une faible tolérance angulaire et sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont disponibles sans traitement, avec un traitement protecteur en aluminium, ou avec un traitement VS° et aluminisé.

## Informations techniques





Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram