

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Oculaire à Affichage Microscopique SXGA, 33 mm EFL



Stock **#87-311** 20+ In Stock

-

1

+

€577^{.70}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€577,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Diagonal: 40

Champ de Vision (°):

Propriétés physiques et mécaniques

25.00

Dégagement Oculaire (mm):

112.00

Poids (g):

12.00

Conception Oculaire (mm):

Taille Maximale de l’Affichage: 24.59mm Diagonal (SXGA)	
Propriétés optiques	
Centered 3mm Pupil: <3% Eyebox <5%	Distorsion (%):
33.00	Distance Focale EFL (mm):
90.00	Transmission (%):
Filetage & montage	
M39 x 1.0	Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Assemblage COTS Compact
- Compatible avec un Micro-Affichage (SXGA) de Diagonale Maximale 24,59 mm
- Compatible avec l'Oeilleton en Caoutchouc Grand Modèle, [#60-099](#)

L'Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée est un assemblage COTS conçu pour fournir une meilleure performance aux applications commerciales ou de sécurité. L'oculaire contient des optiques en verre à correction de couleur avec un traitement anti-reflet large bande. L'oculaire présente un champ de vision de 40° avec une distorsion nominale inférieure à 5%, en plus d'un dégagement oculaire long de 25 mm pour un confort supplémentaire. L'oculaire entouré d'un logement en aluminium pèse 112 g et est idéal pour une intégration dans des systèmes thermiques, SWIR, de vision nocturne, de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

Informations techniques

