

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Prisme à Angle Droit en N-BK7 à Tolérance Étroite Traité Aluminium, 30 mm



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Stock **#32-552** 20+ In Stock

-

1

+

€173⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€173,00 prix unitaire
Qté 6-25	€138,00 prix unitaire
Qté 26-49	€130,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

+0/-0.1

Tolérance Dimensionelle (mm):

Biseau:

Protective as needed	
42.40	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
30.00	Longueur des Côtés (mm):
Propriétés optiques	
±15	Tolérance Angulaire (arcsec):
Aluminum with protective overcoat	Traitement:
N-BK7	Substrat: □
40-20	Qualité de Surface:
Left-Handed	Orientation de l'Image:
Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI	Spécification du Traitement:
90	Déviatiion du Faisceau (°):
400 - 2000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: □
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Déviatiion du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Ce processus produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® possèdent se caractérisent par une faible tolérance angulaire et sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont disponibles sans traitement, avec un traitement protecteur en aluminium, ou avec un traitement VIS° et aluminisé.

Informations techniques





Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram