


TECHSPEC®

Substrat de Miroir Non Traité  $\lambda/10$  ZERODUR®, 10 mm de Dia.



Stock **#71-505** **CONTACT**

-

1

+

€78<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €78,00 prix unitaire             |
| Qté 6-25          | €62,40 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

🔊

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Mrror Substrate

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 10.00 +0.00/-0.20         | Diamètre (mm):                     |
| 2.00 ±0.20                | Épaisseur (mm):                    |
| Commercial Polish         | Surface Arrière:                   |
| Protective as needed      | Biseau:                            |
| 90                        | Ouverture Utile (%):               |
| Ground                    | Bords:                             |
| 30                        | Parallélisme (arcsec):             |
| Propriétés optiques       |                                    |
| Uncoated                  | Traitement:                        |
| λ/10                      | Planéité de Surface (P-V):         |
| ZERODUR®                  | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 20-10                     | Qualité de Surface:                |
| Conformité réglementaire  |                                    |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance:        |

## DESCRIPTION PRODUIT

- Substrat de précision ZERODUR®
- Planéité de λ/10
- Faible coefficient de dilatation thermique

Les Substrats de Miroir ZERODUR® TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les variations de température peuvent être problématiques . Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique (ou CTE pour coefficient of thermal expansion) de ±0,10 x 10-6/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d’onde réfléchi constant même en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d’intensité variable. Les Substrats de Miroirs ZERODUR®TECHSPEC® ont des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10.