

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

30mm Dia., 1000-2000nm, Polariseur Linéaire Proche IR



Stock **#48-889** **8 In Stock**

-

1

+

€429^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€429,00 prix unitaire
Qté 6-25	€364,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Linear Polarizer	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
30.00	Diamètre (mm):
2.00 ±0.2	Épaisseur (mm):


<4	Parallélisme (arcmin):
+0.0/-0.2	Tolérance Dimensionelle (mm):
Dichroic Polarizing Film on Glass	Construction:
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
1000:1	Rapport d'Extinction:
Polymer Film on B270	Substrat: ☐
33.00	Transmission (%):
±3	Tolérance de Transmission (%):
1000 - 2000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Environnement & durabilité	
-25 to +80	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Parfaits pour les applications laser et à fibre optique
- Gammes de longueurs d'onde de 750-850 nm et 1000-2000 nm
- Rapport d'extinction de 1000:1

Les Polariseurs Linéaires en Verre IR Proche sont constitués d'un film polymère de polarisation compris entre deux plaques de verre de qualité optique. Ces polariseurs sont parfaits pour toute une variété d'applications impliquant des [Lasers](#) infrarouge proche à faible puissance, des [LEDs](#) et d'autres sources IR proche. Leur gamme étendue à large bande les rendent parfaits pour toute une variété de dispositifs de télécommunication tels que les isolateurs à fibre optique et les coupleurs. Les Polariseurs Linéaires en verre IR PRoche ont un rapport d'extinction de 1000:1. Les polariseurs à contraste élevé sont disponibles dans des diamètres allant de 12,5 à 50 mm et sont proposés sans traitement ou avec un traitement antireflet.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).