

Lame à Retard $\lambda/4$ d’Ordre Zéro en Quartz, 30 mm dia., 488 nm



Stock **#65-901** FIN DE SÉRIE CONTACT

⊖ 1 ⊕ **€640,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€640,00
Qté 6+
€520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
23.0

Traitement:
Laser V-Coat (488nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
488

Diamètre (mm):

30.00 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Retard: λ/4
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Type: Crystalline Waveplate
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallélisme (arcsec): <3
Tolérance de Retard: ±λ/200
Coefficient de Température (λ/°C): 0.0001
Ordre de Retard: 0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner