

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objectif a Distance Focale Fixe de la Serie C, 35 mm



35mm Focal Length, #59-872



Stock #59-872 ☐ En Stock



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
41.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
10.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

14.3°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 33
Diamètre Externe (mm): 33.0
Poids (g): 72
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 7.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0559
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 14.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 11.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 9.3°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG 0.226
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 165 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.65 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 21.27
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 22.41
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -20.66
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 14.3° Vertical: 10.7° Diagonal: 17.8°
Distorsion maximum (%): 0.2
Position de la Pupille de Sortie (mm): -21.84
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Compact Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance:

