

TECHSPEC® 35mm Objectif à Distance Focale Fixe VIS-NIR Série C



35mm Focal Length, #67-716

Stock **#67-716** ☐ En Stock



1



€430,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€430,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
41.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
28.5mm - 10.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
39.3mm - 14.3°

Filetage Filtre:

M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 33
Diamètre Externe (mm): 33.0
Poids (g): 75
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 21.4mm - 7.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0559
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 39.2mm - 14.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 32.1mm - 11.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 25.8mm - 9.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.226
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 165 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.65 - f/22
Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 21.27
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 16.0mm - 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 22.41
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -20.66
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 39.2mm - 14.3° Vertical: 29.4mm - 10.7° Diagonal: 49.1mm - 17.8°
Distorsion maximum (%): 0.17
Position de la Pupille de Sortie (mm): -21.84
Lens Wavelength Range: VIS-NIR
Imaging Lens Type: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

